

# PHILIPS

Lampe à poser

Fonctionnel

Bucket DSK214 40K

Blanc

Variateur

8719514443792



## Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Avec sa conception robuste et ses performances optimales, la lampe de bureau Philips LED est parfaite pour fournir un éclairage de qualité partout dans la maison. Sa lumière confortable est agréable pour les yeux.

### **Qualité supérieure**

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

# Points forts

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de

test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable,

mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rectangle

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temps de chauffe à 60 %: <2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Lampes de bureau
- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 1400 mA
- Efficacité: 28 lm/W

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,5 kg
- Hauteur: 34 cm
- Longueur: 31,5 cm
- Largeur: 11 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15 000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 200
- Couleur de lumière: 3000/4000/5700
- Puissance électrique: 5 W
- Type de batterie: Li-ion
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 7 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe III

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514443792
- Poids net: 0,5 kg
- Poids brut: 0,65 kg
- Hauteur: 34,5 cm
- Longueur: 11,5 cm
- Largeur: 18 cm
- Code 12NC: 929003241107



Date de publication:  
2024-02-03  
Version: 0.256

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)