

PHILIPS

테이블 스탠드

업무

버킷 DSK214 40K

화이트

조광

8719514443792



눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 책상 조명은 모든 가정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조명.

최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명

주요제품

눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈

편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이

상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 직사각형

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 홈 오피스
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 데스크 조명
- 눈 편안: 예

기타 특성

- 램프 전류: 1400 mA
- 효율: 28 lm/W

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.5 kg
- 높이: 34 cm
- 길이: 31.5 cm
- 폭: 11 cm

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 조명기구 전체 lumen 값: 200
- 조명 색상: 3000/4000/5700
- 주전원: 5 V
- 배터리 유형: 리튬 이온
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 예
- LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 7
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class III

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514443792
- 순중량: 0.5 kg
- 총중량: 0.65 kg
- 높이: 34.5 cm
- 길이: 11.5 cm
- 폭: 18 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003241107



발행일자: 2024-02-03
버전: 0.256

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com