

PHILIPS

Tubo linear

LED

16 W-36 W

G13

Luz natural fria



8719514444331



Iluminação de tarefas com LED duradoura de excelente qualidade

Atualizar para tubos LED da Philips é uma forma rápida e fácil de substituir os seus tubos fluorescentes antigos por uma tecnologia LED moderna e eficiente. Este tubo LED da Philips é perfeito para locais que precisam de muita luz.

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 80% de energia

Destaques

Economiza até 80% de energia



Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: T8
- Casquilho: G13
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 121,2 cm
- Largura: 2,8 cm

Design e acabamento

- Material: vidro

Duração

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000

Características da luz

- Ângulo de feixe: 240 °
- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 6500 K
- Fluxo luminoso nominal: 1600 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 865 | CCT of 6500K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 100 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514444331
- EOC: 871951444433100
- Título do produto: LED T8 1200mm 16W G13 CDL 1CT/4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 16 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 121,2 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 491854

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514444331
- Peso líquido: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,27 kg
- Altura: 127,7 cm
- Comprimento: 3,1 cm
- Largura: 3,1 cm
- Número de material (12NC): 929001276121



Data de publicação:
2024-02-04
Versão: 0.287

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com