PHILIPS

Đèn âm trần

Chức năng

ĐÈN MESON

trắng

8719514449312



Ánh sáng dễ chịu với hình dáng thanh mảnh hơn

Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi mắt bạn.

Dễ trải nghiệm
- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

Hiệu ứng ánh sáng
- Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều

An toàn
- Không có bức xạ UV-C gây hại

Lắp đặt
- Dễ dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích hợp có đầu nối.

Tuổi thọ
- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Những nét chính

Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều
Với khả năng phân bổ ánh sáng đồng đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn này để thực sự làm sáng bừng căn phòng của bạn.

Không có bức xạ UV-C gây hại
Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ UV có thể gây hại.

Dễ dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích hợp có đầu nối.
Giúp bạn lắp đặt an toàn và dễ dàng mà không cần phải đi dây hay có kiến thức chuyên môn.

Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ
Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Các thông số

Đặc điểm của đèn
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Tròn

Thiết kế và hoàn thiện
- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: nhựa

Tuổi thọ
- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng
- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

Những thông tin khác
- Được thiết kế đặc biệt cho: Bếp
- Phong cách: Đương đại
- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác
- Cường độ dòng điện: 100 mA
- Hiệu quả: 75 lm/W

Mức tiêu thụ điện
- Hệ số công suất: 0.5

Trọng lượng và kích thước sản phẩm
- Khối lượng tịnh: 0,095 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 12.5 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 12.5 cm
- Chiều cao: 4,7 cm
- Chiều dài: 14 cm
- Khoảng cách hốc: 10,5 cm
- Chiều rộng: 14 cm

Dịch vụ
- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật
- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 140 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 980/1200/1030
- Màu ánh sáng: 6500/2700/4000
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 13
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

Kích thước và trọng lượng đóng gói
- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514449312
- Khối lượng tịnh: 0,1 kg
- Tổng trọng lượng: 0,13 kg
- Chiều cao: 14,2 cm
- Chiều dài: 5,4 cm
- Chiều rộng: 14,1 cm
- Số vật liệu (12NC): 929003240807

8719514449312

Ngày phát hành:
2024-02-04
Phiên bản: 0.86

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com