

PHILIPS

Žárovka

LED

7-60 W

E27

Teplá bílá



8719514451032



Teplé bílé světlo a světelná kvalita bez kompromisů

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 85 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Přednosti

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Matná

Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Hmotnost: 0,035 kg
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 20 000

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Kategorie barvy světla: Teplá bílá
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ne

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 60 mA
- Účinnost: 115 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514451032
- EOC: 871951445103200
- Název produktu: LEDClassic 60W A60 E27 WW FRND 6CT/4 EC

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 7 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): E

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,6 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Jmenovitý výkon: 7 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 387366
- Referenční měření toku: Sphere

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514451032
- Čistá hmotnost: 0,21 kg
- Hrubá hmotnost: 0,32 kg
- Výška: 11,6 cm
- Délka: 12,7 cm
- Šířka: 18,9 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001243096



Datum vydání: 2023-09-15
Verze: 0.157

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com