

PHILIPS

Žárovka

LED

13–100 W

E27

Studená bílá



8719514451353



Jasné LED osvětlení

Žárovky Philips LED poskytují vysoce kvalitní osvětlení, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory.

Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

Přednosti

Zjistěte více o světle



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána

v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Matná

Rozměry zářivky

- Výška: 12 cm
- Hmotnost: 0,046 kg
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 180 stupňů
- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Kategorie barvy světla: Studená bílá
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 105 mA
- Účinnost: 117 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514451353
- EOC: 871951445135300
- Název produktu: LED 100W A67 E27 CW FR ND 6CT/6 EC

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.54
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 13 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): E

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 12 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitý vyzařovací úhel: 180 stupňů
- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Jmenovitý výkon: 13 W

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 397616
- Referenční měření toku: Sphere

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514451353
- Čistá hmotnost: 0,28 kg
- Hrubá hmotnost: 0,38 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 12,5 cm
- Šířka: 18,7 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002306996



Datum vydání: 2023-09-15
Verze: 0.171

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com