

PHILIPS

Лампа

LED

13W-100(100W GLS, 24W CFL)W

E27

Мека бяла светлина



8719514451414



Ярко светодиодно осветление

Светодиодните лампи Philips осигуряват висококачествена светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия.

Висококачествена светлина

- Научете повече за светлината

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- По-доброто решение за бюджета Ви и за планетата

Акценти

Научете повече за светлината



Цветна температура: светлината може да има различни цветни температури, измервани в единици, наречени келвини (K). Лампите с ниска стойност на келвините произвеждат топла, по-

уътна светлина, докато тези с по-висока стойност произвеждат студена, по-стимулираща светлина. CRI: индексът на цвето предаване (CRI) се използва, за да се опише ефектът от източника на светлина върху цветовете. Естествената слънчева светлина има CRI 100. CRI на светодиодните лампи Philips винаги е по-висок от 80, което гарантира реално и естествено възпроизвеждане на цветовете.

Замменя стандартните лампи с нажежаема жичка

С красивия си дизайн и познати форми, тази енергоспестяваща светодиодна лампа е идеалният устойчив заместител за традиционните крушки с нажежаема жичка.

Икономия на електроенергия до 90%

LED технологията пести до 90% енергия в сравнение със стандартната крушка. Затова инвестицията се изплаща сама, а вие продължавате да пестите пари година след година. Освен това допринасяте за опазване на околната среда.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Подходящи за димиране: Не
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 12 cm
- Ширина: 6 cm

Дизайн и покритие

- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 150 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ефикасност: 117 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514451414
- EOC: 871951445141400
- Заглавие на продукта: LED 100W A67 E27 WW FR ND 6CT/6 EC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 13 W
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 12 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 397615

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514451414
- Нето тегло: 0,29 kg
- Брутно тегло: 0,39 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 12,5 cm
- Ширина: 18,7 cm
- Номер на материала (12NC): 929002306876



Дата на издаване:
2024-02-09
Версия: 0.192

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com