

PHILIPS

Srednja stropna svjetiljka Xamento

Hue White i Color
Ambiance


Ugrađena LED žarulja

Upravljanje pomoću funkcije
Bluetooth putem aplikacije

Pametno upravljanje uz Hue
Bridge*



8719514452251



Jednostavna pametna rasvjeta


Unesite šarena svjetla u kupaonicu uz srednje veliku stropnu svjetiljku Xamento. Zbog svog suvremenog dizajna i jedinstvenog svjetlosnog efekta, ovo stropno svjetlo ne samo da podržava sve aktivnosti koje svakodnevno izvodite u kupaonici već i to čini zabavnim.

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge
- Postavite glasovno upravljanje bez upotrebe ruku
- Postavite ugođaj uz pametna svjetla od toplog do hladnog bijelog
- Stvorite personalizirani doživljaj živopisnim pametnim svjetlom
- Pametno svjetlo otporno na vodu za kupaonice (IP44)

Istaknute znač.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Uz pomoć aplikacije Hue Bluetooth možete kontrolirati pametna svjetla Hue u jednoj prostoriji svog doma. Dodajte do 10 pametnih svjetala i sve kontrolirajte samo dodirnom jednoga gumba na mobitelu.

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge




Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Postavite glasovno upravljanje bez upotrebe ruku



Philips Hue kompatibilan je s uslugama Amazon Alexa i Google Assistant ako ga uparite s kompatibilnim uređajem Google Nest ili Amazon Echo. Upravlajte većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom koristeći jednostavne glasovne naredbe.

Postavite ugođaj uz pametna svjetla od toplog do hladnog bijelog



Odaberite među više od 50.000 nijansi od tople do hladne bijele svjetlosti kako biste stvorili savršeni ugođaj u svojoj kupaonici za svaku aktivnost i doba dana. Upotrijebite jarko bijelo svjetlo svakog jutra kako biste dan započeli puni energije i budni ili svoju večernju rutinu opuštanja upotpunite prigušenim zlatnim sjajem.

Stvorite personalizirani doživljaj živopisnim pametnim svjetlom



Transformirajte izgled svoje kupaonice pomoću milijuna svjetala u boji kojima ćete u trenu stvoriti jedinstvenu atmosferu. Jednim pritiskom gumba možete uključiti ambijentalnu ružičastu rasvjetu za intimno opuštanje u kupki ili obasjati kupaonicu jarkim ljubičastim svjetlom za postizanje prave atmosfere dok se pripremate za ludi noćni izlazak s prijateljima.

Pametno svjetlo otporno na vodu za kupaonice (IP44)

Serija pametnih svjetala za kupaonice Philips Hue Xamento prošla je stroga ispitivanja kako bi se potvrdila njena otpornost na vodu, što je čini idealnom za vlažna okruženja. Svako svjetlo za kupaonice udovoljava standardima IP44.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal, Plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90

Razno

- Posebno dizajnirana za: Kupaonica
- Stil: Moderno
- Vrsta: Stropne svjetiljke

Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 8,4 cm
- Dužina: 38,1 cm
- Širina: 38,1 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514452251
- Neto težina: 3,14 kg
- Bruto težina: 3,94 kg
- Visina: 100 mm
- Dužina: 457 mm
- Širina: 437 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003526301

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 2.350 lm
- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Tehnologija žarulje: LED, 24 V
- Boja svjetla: Hue White Color Ambiance 2000 – 6500
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 33.5W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I – uzemljenje
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: LED izvor svjetlost koji može zamijeniti stručnjak
- Zamjenjivost upravljačkih zupčanika: Upravljački uređaj koji može zamijeniti stručna osoba
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 2.100 lm



Datum izdavanja:
2024-02-03
Verzija: 0.98

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com