

PHILIPS

„Xamento“ vidutinio
dydžio lubinis šviestuvas

„Hue White and color
ambiance“

Integruotasis šviesos diodas

Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per
programėlę

Išmanusis valdiklis su duomenų
šakotuvu „Philips Hue Bridge“*



8719514452251



Paprastas išmanusis apšvietimas

Įneškite spalvingą šviesą į vonios kambarį su juodu „Xamento“ lubiniu šviestuvu. Dėl šiuolaikinio dizaino ir unikalaus šviesos efekto šis lubinis šviestuvas palaiko ne tik jūsų kasdienę vonios kambario rutiną, bet ir daro ją linksmą.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis
- Nustatykite valdymą balsu
- Susikurkite norimą nuotaiką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šiltai iki šaltai baltos išmanios šviesos
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Atspari vandeniui išmanioji šviesa vonios kambariams (IP44)

Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Nustatykite valdymą balsu



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“, susiejus su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Susikurkite norimą nuotaiką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šiltai iki šaltai baltos išmanios šviesos



Rinkitės iš daugiau kaip 50 000 šiltos ir šaltai baltos šviesos atspalvių, kad vonioje sukurtumėte idealią atmosferą kiekvienai veiklai bei paros metui. Ryte energijos ir budrumo suteiks ryški balta šviesa, o vakare atsipalaiduoti padės pritemdyta auksinio atspalvio šviesa.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Naudokite milijonus šviesos atspalvių, kad pakeistumėte savo vonios kambarį ir akimirksniu sukurtumėte unikalią atmosferą. Vienu mygtuko paspaudimu galite maudytis vonioje, apsuptoje raminančio rožinio švytėjimo, arba apšviesti vonios kambarį ryškia violetine spalva, kad vakarėlis su draugais būtų dar nuostabesnis.

Atspari vandeniui išmanioji šviesa vonios kambariams (IP44)

Su išmaniųjų vonios kambario lempų „Philips Hue Xamento“ serija buvo atlikti įvairūs bandymai, kad būtų užtikrintas jų atsparumas vandeniui ir jų tinkamumas naudoti drėgnoje aplinkoje. Kiekvienas vonios kambario šviestuvas atitinka IP44 standartus.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 90

Kita

- Sukurta specialiai: Voniai
- Stilius: Modernus
- Tipas: Lubiniai šviestuvai

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 8,4 cm
- Ilgis: 38,1 cm
- Plotis: 38,1 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 2 350 lm
- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Lemputės technologija: LED, 24 V
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 33.5W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti profesionalas
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Valdymo įtaisas, kurį gali pakeisti profesionalas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 2 100 lm

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514452251
- Grynas svoris: 3,14 kg
- Grynasis svoris: 3,94 kg
- Aukštis: 100 mm
- Ilgis: 457 mm
- Plotis: 437 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003526301



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.98

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com