

# PHILIPS

Žárovka

LED

7–60 W

E27

Teplá bílá



8719514452381



## Jasně LED osvětlení

Žárovky Philips LED poskytují vysoce kvalitní osvětlení, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory.

### Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

# Přednosti

## Zjistěte více o světle



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána

v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

## Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

## Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Matná

## Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Hmotnost: 0,035 kg
- Šířka: 6 cm

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 20 000

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Kategorie barvy světla: Teplá bílá
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

## Různé

- EyeComfort: Ne

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 60 mA
- Účinnost: 115 lm/W

## Informace o balení

- EAN: 8719514452381
- EOC: 871951445238100
- Název produktu: LEDClassic 60W A60 E27 WW FRND 3CT/4 EC

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 7 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): E

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,6 cm

## Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Jmenovitý výkon: 7 W

## Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 387366
- Referenční měření toku: Sphere

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514452381
- Čistá hmotnost: 0,11 kg
- Hrubá hmotnost: 0,16 kg
- Výška: 12 cm
- Délka: 7,6 cm
- Šířka: 21,7 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001243033



Datum vydání:  
2023-09-08  
Verze: 0.167

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)