

PHILIPS

Tip lumânare și
lustră

LED

7 W – 60 W

E27

Lumină naturală rece



8719514463790



Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dumneavoastră zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

Lumină de înaltă calitate

- Fără pâlpâire vizibilă

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale lumânărilor cu incandescență

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Lumină dincolo de iluminare

- Aprindere instantanee

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Repere

Fără pâlpăire vizibilă

Când lumina pâlpăie rapid, acest lucru ar putea fi neplăcut pentru ochi, ar putea cauza dureri de cap și chiar declanșa un atac pentru cei care suferă de epilepsie fotosensibilă. Este atât neplăcut, cât și inutil. LED-urile pot pâlpăi din cauza răspunsului rapid al acestora la curentul balast. Cu toate acestea, deoarece LED-urile Philips sunt proiectate astfel încât variațiile fluxului de curent balast să fie reduse la minimum, acestea elimină factorii care cauzează pâlpăire. Prin urmare, nu o veți vedea deloc.

Formă și dimensiuni similare cu cele ale lumânărilor cu incandescență

Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, această lumânare cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Este înlocuitorul perfect și durabil al lumânărilor cu incandescență tradiționale.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Aprindere instantanee Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpăire. Acum vă puteți ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 9,3 cm
- Lățime: 4,8 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 30.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 6500 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 865 | CCT of 6500K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 115 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514463790
- EOC: 871951446379000
- Titlu produs: LED 60W P48 E27 CDL FR ND 1SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 9,3 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1142881

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514463790
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,17 kg
- Înălțime: 10,2 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002973455



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.124

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com