

# PHILIPS

Портативная

Функциональные

DSK201 40K

Розовый

Ступенчатое светорегулирование

8719514470651



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Высокопроизводительный светодиодный настольный светильник Philips благодаря надежной конструкции и оптимальной эффективности станет отличным выбором для качественного и яркого освещения любых помещений в доме. Комфортный свет, который не вызывает напряжения в глазах.

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

### Управление

- Поэтапное уменьшение яркости света

# Особенности

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-

импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев.

Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Поэтапное уменьшение яркости света

Различные уровни диммирования помогут вам создавать настроение для самых разных моментов.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Прямоугольник

## Дизайн и отделка

- цвет: розовый
- Материал: металл/пластик

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- количество циклов включения: 15 000

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Центральный элемент: Да

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: - °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Время выхода на 60 % светового потока: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Домашний офис и рабочий кабинет
- Стиль: Функциональные светильники
- Тип: Рабочий стол

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 600 mA
- Эффективность: 58 лм/В

## Размеры и вес изделия

- Высота: 38 см
- Длина: 9,9 см
- Масса нетто: 0,25 kg
- Ширина: 29 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 175
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 5 В
- Светильник с регулируемой яркостью: Ступенчатое светорегулирование — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Встроенный светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс III

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514470651
- Масса нетто: 0,250 kg
- Масса брутто: 0,380 kg
- Высота: 18,000 см
- Длина: 6,500 см
- Ширина: 17,000 см
- Номер материала (12NC): 929003179627



Дата выпуска: 2023-03-20  
Версия: 0.60

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)