

PHILIPS

Светильники для
наружного освещения

Уличные светильники

Tyla

Антрацитовый

Наземный



8719514476851



Наслаждайтесь прогулками и отдыхом в красиво освещенном саду

Светодиодный наземный светильник Philips Tyla для наружного освещения отличается прочным серо-антрацитовым корпусом из литого алюминия и уютным свечением. Он создает приятную атмосферу с теплым белым светом, когда никого нет поблизости, и автоматически становится ярче в присутствии людей.

Экологичные системы освещения

- Долгий срок службы — до 25 000 часов

Превосходная светодиодная лампа

- 5 лет гарантии на светодиодную систему
- Высококачественная светодиодная лампа

Превосходное качество

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

8719514476851

Особые свойства

- Два режима яркости
- Встроенные датчик «сумерки и рассвет» и датчик движения

Свет высочайшего качества

- Теплый белый свет 2700 K

Особенности

Долгий срок службы — до 25 000 часов



Надежный высококачественный светодиодный источник света со сроком службы до 25 000 часов. Вы можете не беспокоиться об обслуживании в течение многих лет, наслаждаясь прекрасным освещением сада каждую ночь.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на этот светильник, Philips также предлагает 5-летнюю гарантию на светодиодную систему (светодиодный модуль и драйвер).

Высококачественная светодиодная лампа

В этих светодиодных светильниках используется уникальная технология, разработанная Philips. Они включаются мгновенно и обеспечивают оптимальную светоотдачу, подчеркивающую яркие цвета вашего сада.

Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

Два режима яркости


Создайте гибкую и приятную атмосферу с двумя режимами яркости. Освещение тускнеет, когда рядом никого нет, и автоматически становится ярче в присутствии людей, обеспечивая нужную яркость света в нужное время.

Встроенные датчик «сумерки и рассвет» и датчик движения



Благодаря встроенному датчику движения эти светильники автоматически приветствуют вас, когда вы возвращаетесь домой после наступления темноты, и загораются, когда приходят гости. Уникальная функция «сумерки и рассвет» автоматически включает освещение, когда на улице смеркается, что особенно полезно в течение долгих летних вечеров и для обеспечения безопасности.

Теплый белый свет 2700 K



Знаете ли вы, что оттенок белого света зависит от цветовой температуры, измеряемой в градусах Кельвина (K)? Более низкая цветовая температура дает теплый, уютный белый свет, а более высокая — холодный, более бодрящий белый свет. Этот светильник излучает теплый расслабляющий свет температурой 2700 K.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Датчик освещенности: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Датчик движения: Да
- Солнечная энергия: нет
- Теплый белый свет: Да
- Центральный элемент: нет

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Наземные светильники/освещение дорожек
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,843 kg
- Высота: 40 см
- Длина: 16 см
- Ширина: 15,8 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 820
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220-240
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: нет

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514476851
- Масса нетто: 0,84 kg
- Масса брутто: 1,29 kg
- Высота: 44 см
- Длина: 20 см
- Ширина: 20 см
- Номер материала (12NC): 929003260001



Дата выпуска: 2024-02-07
Версия: 0.289

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com