

PHILIPS

Светильники для
наружного освещения

Уличные светильники

Tyla

Антрацитовый

Настенный светильник на
солнечных батареях



8719514476950



Наши самые энергоэффективные светодиодные светильники

Светодиодные светильники для наружного освещения UltraEfficient на солнечных батареях, разработанные компанией Philips с применением новых технологий, сокращают выбросы углерода, количество отходов и использование электроэнергии. Их впечатляющий срок службы составляет 50 000 часов, что более чем в 5 раз дольше, чем у эквивалентных светильников Philips для наружного освещения. Это решения, которые берегут экологию нашей планеты.

Простая установка

- Проводка не требуется

Экологичные системы освещения

- Долгий срок службы — до 50 000 часов
- Система Ultra Efficient Solar

Превосходная светодиодная лампа

- 5 лет гарантии на светодиодную систему



8719514476950

Превосходное качество

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

Особые свойства

- Два режима яркости
- Встроенные датчик «сумерки и рассвет» и датчик движения

Особенности

Проводка не требуется

Эти светильники работают исключительно от энергии солнца. Поскольку проводка не требуется, их можно с легкостью разместить в любом уголке сада или другой открытой площадки.

Долгий срок службы — до 50 000 часов

Надежный высококачественный светодиодный источник света со сроком службы до 50 000 часов. Вы можете не беспокоиться об обслуживании в течение многих лет, наслаждаясь прекрасным освещением сада каждую ночь.

Система Ultra Efficient Solar

Благодаря системе Philips Ultra Efficient Solar при полном заряде аккумулятора эти светильники могут светить до 40 часов. Наслаждайтесь ярким светом всю ночь и даже днем в непогоду.

5 лет гарантии на светодиодную систему

Помимо стандартной 2-летней гарантии на этот светильник, Philips также предлагает 5-летнюю гарантию на светодиодную систему (светодиодный модуль и драйвер).

Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

IP44 — защита от непогоды

Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

Два режима яркости

Создайте гибкую и приятную атмосферу с двумя режимами яркости. Освещение тускнеет, когда рядом никого нет, и автоматически становится ярче в присутствии людей, обеспечивая нужную яркость света в нужное время.

Встроенные датчик «сумерки и рассвет» и датчик движения

Благодаря встроенному датчику движения эти светильники автоматически приветствуют вас, когда вы возвращаетесь домой после наступления темноты, и загораются, когда приходят гости. Уникальная функция «сумерки и рассвет» автоматически включает освещение, когда на улице смеркается, что особенно полезно в течение долгих летних вечеров и для обеспечения безопасности.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Двухнаправленные лучи света: нет
- Крепление click!FIX: Да
- Датчик освещенности: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Датчик движения: Да
- Солнечная энергия: Да
- Теплый белый свет: нет
- Центральный элемент: нет

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,7 kg
- Высота: 18,8 см
- Длина: 18,4 см
- Ширина: 15,8 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 50 000 часов
- Общий световой поток светильника: 250
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 4 В
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: А
- Максимальная мощность сменной лампы: 1.2 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс III
- Заменяемый источник света: нет

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514476950
- Масса нетто: 0,65 kg
- Масса брутто: 1 kg
- Высота: 20 см
- Длина: 17,5 см
- Ширина: 21,5 см
- Номер материала (12NC): 929003260501



Дата выпуска: 2024-02-07
Версия: 0.242

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com