

PHILIPS

Светильники для
наружного освещения

Уличные светильники

Mimosa

Антрацитовый

Настенный светильник



8719514477278



С легкостью направьте качественный светодиодный светильник туда, куда нужно

Линейка настенных и напольных светильников Mimosa, выполненных из качественного алюминия, отличается абсолютно новой конструкцией, позволяющей направить свет туда, куда нужно. Эффективные светодиодные модули и надежные электронные компоненты обеспечивают долгий срок службы. Светильники доступны с лампами, излучающими теплый или холодный белый свет.

Удобство использования

- Регулируемое направление освещения
- Широкоугольное освещение

Экологичные системы освещения

- Долгий срок службы — до 25 000 часов

8719514477278

Превосходная светодиодная лампа

- 5 лет гарантии на светодиодную систему
- Высококачественная светодиодная лампа

Превосходное качество

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

Особенности

Регулируемое направление освещения

Уникальная поворотная панель позволяет легко направить свет туда, куда нужно. Создайте идеальное освещение для времяпровождения на свежем воздухе, будь то ужин с семьей и друзьями в беседке или отдых с хорошей книгой в саду за домом.

Широкоугольное освещение

Этот светильник ярко осветит все пространство на свежем воздухе.

Долгий срок службы — до 25 000 часов



Надежный высококачественный светодиодный источник света со сроком службы до 25 000 часов. Вы можете не беспокоиться об обслуживании в течение многих лет, наслаждаясь прекрасным освещением сада каждую ночь.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на этот светильник, Philips также предлагает 5-летнюю гарантию на светодиодную систему (светодиодный модуль и драйвер).

Высококачественная светодиодная лампа

В этих светодиодных светильниках используется уникальная технология, разработанная Philips. Они включаются мгновенно и обеспечивают оптимальную светототдачу, подчеркивающую яркие цвета вашего сада.

Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Двухнаправленные лучи света: нет
- Датчик освещенности: нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Датчик движения: нет
- Солнечная энергия: нет
- Теплый белый свет: нет
- Центральный элемент: нет

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,406 kg
- Высота: 17,1 см
- Длина: 11,7 см
- Ширина: 12 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 680
- Цвет излучения: 4000K
- Электропитание: 220-240
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: нет

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514477278
- Масса нетто: 0,41 kg
- Масса брутто: 0,51 kg
- Высота: 18,5 см
- Длина: 5,5 см
- Ширина: 14 см
- Номер материала (12NC): 929003262401



Дата выпуска: 2024-02-07
Версия: 0.157

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com