

PHILIPS

Kültéri lámpatestek

Kültéri lámpatestek


Arbour ultrahatékony

Antracit

Falilámpa



8719514490222



Az eddigi leginkább energiatakarékos LED-es lámpáink

A Philips kifejlesztett egy ultrahatékony, napelemes kültéri LED-lámpát, amely új technológiát alkalmaz a szén-dioxid-kibocsátás, az energiafelhasználás és a hulladék mennyiségének csökkentésére. Elképesztő, 50 000 órás élettartama több mint 3-szor hosszabb, mint a Philips kültéri LED-es versenytársainál – és mindössze feleannyit fogyaszt. Pontosan erre van szükség egy fenntarthatóbb bolygóhoz.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Ultratakarékos

Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

Prémium minőség

- Kiváló minőségű alumínium és műanyag

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

8719514490222

Kiváló minőségű fényforrás

- Ragyogó fehér fény (3000 K)

Fénypontok

Ultratakarékos

Legalább 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a Philips egyenértékű normál LED-es lámpái.

5 év jótállás a LED-rendszerre



A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

Kiváló minőségű alumínium és műanyag

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű présöntésű alumíniumból és műanyagból készült.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Ragyogó fehér fény (3000 K)

Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 3000 K színhőmérsékletű lámpa ragyogó fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,67 kg
- Magasság: 22 cm
- Hosszúság: 16,5 cm
- Szélesség: 7,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 50 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 800
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Hálózati tápellátás: 220–240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: A
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514490222
- Nettó tömeg: 0,67 kg
- Bruttó tömeg: 0,75 kg
- Magasság: 23,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Szélesség: 17,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929003265901



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.155

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com