

# PHILIPS

## Välisvalgustid

Välisvalgustid

Ülitõhus Arbor

Antratsiit

Post



8719514490260



## Meie kõige energiasäästlikumad LED-valgustid

Philips on välja töötanud ülitõhusa välivalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui kolm korda kauem võrreldes samaväärsete Philipsi LED-välivalgustitega – ja kasutab seejuures vaid 50% energiast. Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jätkusuutlikum.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Ülitõhus

### Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

### Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

### Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

8719514490260

**Kvaliteetne valgus**

- Ere valge valgus 3000 K

# Esiletõstetud tooted

## Ülitõhus

Võrreldes Philipsi samaväärsete standardsete LED-tuledega tarbib vähemalt 50% vähem energiat.

## 5-aastane garantiid LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

## Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

## IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

## Ere valge valgus 3000 K

Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab eredat valget valgust temperatuuril 3000 K.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Alumiinium

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantiid LED-moodulile: Jah
- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postvalgustid
- EyeComfort: Ei

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 2 kg
- Kõrgus: 77 cm
- Pikkus: 10 cm
- Laius: 10 cm

#### Hooldus

- Garantii: 2 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 50 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 800
- Valguse värv: 3000K
- Toiteallikas: 220-240
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514490260
- Netokaal: 2 kg
- Brutokaal: 2,19 kg
- Kõrgus: 78,5 cm
- Pikkus: 11 cm
- Laius: 11 cm
- Materjali number (12NC): 929003266101



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-13  
Versioon: 0.155

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)