

# PHILIPS

Ampoule

LED

2,3 W - 40 W

E27

Blanc



8719514491915



## Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence transparentes.

### Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

### Optez pour une solution durable

- Meilleur pour votre portefeuille et pour la planète
- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans

### Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- LED verre classique

# Points forts

## LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais,

vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie

La technologie LED permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

## Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans

Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une excellente solution d'éclairage pendant plus de 50 ans.

## Design transparent en verre

Le style que vous aimez, la performance que vous exigez. Des designs classiques en verre transparent qui reproduisent la splendide lumière scintillante des ampoules traditionnelles et qui s'harmonisent idéalement avec tout votre intérieur.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10.5 cm
- Largeur: 6 cm

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 50'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 485 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 830 | CCT of 3000K

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 210 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514491915
- Code commercial: 871951449191500
- Titre du produit: LED CLA 40W A60 E27 3000K CL UE 2PF/SRT

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 2.3 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Classe énergétique: A

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10.5 cm

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1370027
- Référence de mesure de flux: Sphere

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514491915
- Poids net: 0.07 kg
- Poids brut: 0.14 kg
- Hauteur: 14.6 cm
- Longueur: 6.6 cm
- Largeur: 13.1 cm
- Code 12NC: 929003066491



Date de publication:  
2024-02-06  
Version: 0.118

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)