

PHILIPS

Indbygningsspot

Funktionel

DIAMOND CUT –
indbygningsspot i A-klasse

Hvid

8719514494602



Fantastisk lys og stil

Philips har udviklet en ultraeffektiv indbygningsspot, der bruger ny teknologi til at reducere kulstofemissioner, reducere materialespild og reducere energiforbruget. Med en forbløffende levetid på 50.000 timer holder den mere end 3 gange længere end tilsvarende Philips LED indbygningsspot og bruger blot 50 % af energien. Det er præcist, hvad der er nødvendigt for at få en mere bæredygtig planet.

Bæredygtige løsninger til lys

- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Lyseffekt

- Lysspreder af høj kvalitet Blødt lys med ensartet lysfordeling

Materiale og finish

- Metalmateriale af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Lysspreder af høj kvalitet Blødt lys med ensartet lysfordeling

Denne diffuser af høj kvalitet fordeler blødt lys ligeligt i dine rum.

Metalmateriale af høj kvalitet

Robust og attraktivt metalmateriale giver en stærk finish.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Rund

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: metal, plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 51 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvekonsistens: 5 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Køkken
- Styling: Moderne
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 25 mA
- Effektivitet: 180 lm/W

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.35

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,099 kg
- Udsæringslængde: 8.0-9.0 cm
- Udsæringsbredde: 8.0-9.0 cm
- Højde: 4,95 cm
- Længde: 10,5 cm
- Indbygget afstand: 0,2 cm
- Bredde: 10,5 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 50.000 t
- Diameter: 105 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 400
- Lysfarve: 3000
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 2.2
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514494602
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,13 kg
- Højde: 10,8 cm
- Længde: 5,6 cm
- Bredde: 10,8 cm
- Materialenummer (12NC): 929003259331



Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.223

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com