

PHILIPS

전구 4.9W(Eq.40W)
P45 E27

스마트 LED

풀컬러

플라스틱

간편한 플러그 앤 플레이 방식

앱 또는 음성으로 컨트롤

8719514498204



아끼는 램프에 사용 가능한 컬러풀한 조명

Philips Smart LED 풀컬러 미니 전구를 사용하여 집안의 모든 일반 램프 또는 조명 기구에 화려한 조명을 선사해보세요. 이 전구는 WiZ 연결 전구입니다. 기존 Wi-Fi에 연결하여 WiZ 앱이나 음성 명령을 사용해 제어할 수 있습니다.

손쉬운 설정

- 설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

스마트 제어기

- 원하는 방식으로 스마트 조명 제어

스마트 기능

- 센서 없이 모션으로 조명 활성화
- 에너지 소비 모니터링

조명 모드


- 하루를 만들어주는 수백만 가지 색상과 변화하는 조명 모드
- 따뜻한 백색에서 시원한 백색 조명으로 적절한 분위기를 조성

폼 팩터

- 소형 조명 기구용 미니 스마트 전구

주요제품

즉시 설정



WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!

다양한 조명 제어 옵션



WiZ를 사용하면 다양한 방식으로 스마트 조명을 제어할 수 있습니다. 스마트폰, 음성, WiZ 리모컨으로 조명을 조정하거나 기존 벽 스위치를 사용하여 두 가지 선호 모드 간에 전환할 수 있습니다. Google Home, Alexa 및 Siri Shortcuts과 함께 작동합니다.

SpaceSense를 통한 조명 자동화



WiZ의 SpaceSense 기술은 조명을 모션 센서로 바꿔줍니다. 방에 최소 2개의 WiZ 조명이 있는 경우 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하고 동작 감지로 조명을 자동으로 켜고 끌 수 있습니다.

에너지 모니터링



WiZ 앱으로 조명의 에너지 소비에 대한 개요를 확인하세요. 주간 또는 일일 보고서에 쉽게 액세스하여 가정에서 에너지 소비량을 파악하는 데 도움이 됩니다.

수백만 가지 색상이 있는 동적 조명 모드



원하는 조명 색상을 선택하거나 당사가 설계한 동적 조명 모드를 적용하기만 하면 됩니다. 예를 들어 벽난로나 바다는 놀라운 분위기를 조성하고 기분을 고양시키는 데 도움이 될 것입니다.

따뜻한 흰색에서 차가운 흰색 조명 및 사전 설정 모드



활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색 조명까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.

소형 램프용 미니 전구



기존의 조명 기구에 이 소형 스마트 전구를 설치해 스마트한 조명 경험을 즐겨보세요. 이 미니 전구는 펜던트 등, 테이블 램프, 거울 등 등의 소형 조명 기구에 간단하게 설치할 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 조광가능: 무선 디밍
- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: P45
- 소켓: E27
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명

전구 규격

- 높이: 10.1 cm
- 중량: 0.05 kg
- 폭: 4.5 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

조명 특성

- 컬러 일관성: 6SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2200-6500 (RGB) K
- 조명 색상 카테고리: 풀컬러
- 명목 광속: 470 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점 등

기타

- 눈 편안: 아니요

기타 특성

- 램프 전류: 40 mA
- 효능: 95 lm/W

포장 정보

- EAN: 8719514498204
- EOC: 871951449820400
- 제품 명칭: PHI WFB 40W P45 922-65 RGB 1PF/6

전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전압: 220 V
- 전력: 4.9 W
- 전력 수준: 40 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 10.1 cm

정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 470 lm
- 정격 전원: 4.9 W

서비스

- 보증: 3년

기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514498204
- 순중량: 0.06 kg
- 총중량: 0.1 kg
- 높이: 16 cm
- 길이: 7 cm
- 폭: 7 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003499820



발행일자: 2024-02-03
버전: 0.70

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com