

PHILIPS

Yleisvalaisin

ProjectLine

Ovaali muoto

Luonnollisen valkoinen valo, 4 000 K

1 400 lm

Integroitu liiketunnistin



8719514954342



Ammattitasoista laatua projektiisi

Energiatehokas ja ammattitasoinen LED-seinävalaisin (sisätiloihin). ProjectLine wall-mount tukee energiansäästöä, ja se voidaan asentaa seinälle ja katolle. Sopii ihanteellisesti käytäville, (julkisille) sisäänkäyntialueille, kuistin valaistukseen, turvavalaistukseen ja portaikon valaistukseen, se tuottaa luonnollisen valkoisen valon, ja siinä on integroitu liiketunnistin.

Ympäristöystävällinen valinta

- Energiansäästö alkaa, kun sytytät valot

Korkealaatuiseen valaistukseen

- Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Kohokohdat

Energiaa säästävä

Kaikki Philipsin energiansäästälamput pienentävät sähkölaskua heti, kun painat kytkintä. Ne käyttävät elinkaarensa aikana vähemmän kilowatteja, joten säästät selvää rahaa. Energiansäästö vaihtelee lampun tyyppin ja tekniikan mukaan.

Luotettavaa laatua

Philips pitää lamppujen suorituskykyä koskevan lupauksensa. Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan valovirrasta, käyttöiästä ja vastaavuudesta hehkulampun tehoon.

Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöiän jopa 35 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Kotelon väri: Valkoinen
- Rungon materiaali: Polykarbonaatti
- Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali
- Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti

Kestävyys

- Käyttölämpötila-alue: -20...+40 °C

Takuu

- Takuu aika: 3 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Valonlähteen keilakulma: 110
- Valovirran toleranssi: +/-10%
- Värikoodi: 840 neutraali valkoinen
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Vastaava värilämpötila (nim.): 4000
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.38,0.38) SDCM <6
- Valonlähde vaihdettavissa: Ei
- Valaisimen valokeilan hajautus: 110°
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 90 lm/W
- Valovirta: 1 400 lm
- Enimmäishimmennystaso: Ei sovellettavissa
- Optiikan materiaali: Polykarbonaatti
- Optiikan tyyppi: Leveä valokeila
- Kyllästetty punainen (R9): <50
- Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 1,6
- Häikäisyindeksi: Not applicable

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: CE-merkintä
- Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologisen riskin erittely: 0,2 m
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Teho

- Tulojännite: 220–240
- Kytkevävirtasysäys: 8
- Kytkeväaika: 1,2
- Tehokerroin (murtoluku): 0.7

Tehonkulutus

- Virrankulutus: 15 W
- Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 68
- Kokonaispituus: 223
- Kokonaisleveys: 133

Tekniset tiedot

- Liitäntä: RuuviliitinkytKentärima, 2-napainen
- Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 35 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %
- Himmennettävä: Ei
- Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja: -
- Liitäntälaite mukana: Kyllä
- Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
- Suojausluokan koodi: IP54 | Suojattu pölykertymiltä, roiskesuojattu
- Viivatiheys: 50 or 60
- Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*: 70

- Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK06 | 1 J
- Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö
- Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B: 10
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka II
- Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514954342
- Nettopaino: 0,41 kg
- Bruttopaino: 0,46 kg
- Korkeus: 7,2 cm
- Pituus: 22,4 cm
- Leveys: 13,4 cm
- Tuotekoodi (12NC): 911401861784



Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.288

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com