

PHILIPS

Panou rotund Surimu


Hue cu ambianță albă și
color

LED integrat


Control Bluetooth prin aplicație

Controlați prin intermediul
aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge
pentru a descoperi mai multe



8720169159198



Iluminat simplu și inteligent

Panoul de plafon Surimu are o strălucire blândă și difuză de lumină colorată. Perfect pentru camere de zi și dormitoare, panoul de plafon Surimu este ușor de instalat și stă la același nivel cu plafonul, umplând camera de culoare.


Iluminat simplu și inteligent

- Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
- Controlați luminile prin intermediul vocii*
- Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
- Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
- Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
- Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge



Repere

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth



Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs. Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlați luminile prin intermediul vocii*



Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color



Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece



Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice



Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.

Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge



Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: materiale sintetice, metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- 4 rețete de lumină: Da
- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Înălțime reglabilă: Nu
- Spot reglabil: Nu
- Baterii incluse: Nu
- Piesă centrală: Da
- Schimbarea culorii (LED): Da
- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): >80

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Tip: Lampă de plafon

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,876 kg
- Înălțime: 4,7 cm
- Lungime: 39,5 cm
- Lățime: 39,5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos de 4000 K: 2.850 lm
- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Durată de viață a lămpii de până la: 25.000 ore
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Ambianță albă și color Hue 2000-6500
- Alimentare de la rețea: 220 – 240 V
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 0
- Puterea becului inclus: N/A
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care poate fi înlocuită de un profesionist
- Posibilitatea de înlocuire a echipamentelor de control: Echipament de control care trebuie înlocuit de un profesionist

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 15 și versiuni ulterioare, Android 10.0 și versiuni ulterioare

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169159198
- Greutate netă: 2,2 kg
- Greutate brută: 3,58 kg
- Înălțime: 453 mm
- Lungime: 454 mm
- Lățime: 104 mm
- Număr material (12NC): 929003598101



Data apariției: 2024-01-22
Versiune: 0.381

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com