

PHILIPS

Skaidri lemputė
40W A60 E27

Išmanusis šviesos diodas

Visų spalvų išmanioji lemputė

Iki 470 liumenų

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba
balsu



8720169165779



Nesudėtingas reguliavimas programėle ar balsu

Su šiomis visų spalvų šviesos diodų technologijos lemputėmis, standartas nebėra nustatytas. „Philips“ lemputės prideda dekoratyvumo net tada, kai yra išjungtos — tačiau jos žaviai šviečia, kai jas įjungiame. Milijonai baltos spalvų ir atspalvių, nuo jausios iki šaltos, visomis pažįstamomis lemputės formomis, kurias žinote ir mylite. Mėgaukitės senovine lempučių išvaizda gaudami šviesos diodų technologijos suteikiamą energijos taupymą. Kadangi visos jos turi WiZ sujungtą technologiją, galite lengvai jas valdyti naudodami „Wi-Fi“ ryšį ir „WiZ“ programėlę, nuotoliniu būdu ar savo balsu.

Paprasta nustatyti

- Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Išmanusis valdymas

- Valdykite bet kur naudodami išmanųjį telefoną.
- Valdymas balsu naudojant „Google Assistant“, „Alexa“ arba „Siri“ nuorodas.

Išmaniosios savybės

- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus
- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Apšvietimo režimai

- Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai
- Reguluojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

Ypatybės

Tiesiog prijunkite ir naudokitės



„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

Valdykite būdami bet kur

Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programėlė veikia su „iOS“ ir su „Android“.

Valdymas balsu

Valdykite apšvietimą ne rankomis, o balsu bei „Google Assistant“, „Amazon Alexa“ arba „Siri“ nuorodomis. Pasinaudokite paprastomis balso komandomis, norėdami įjungti arba išjungti apšvietimą, paryškinti arba prislopinti, pakeisti spalvą ir nustatyti tinkintus apšvietimo režimus.

Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgaukitės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leistų atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai

Rinkitės iš milijono šviesų atspalvių ir sukurkite ypatingą atmosferą namuose. Mėgaukitės subtiliais skirtumais su įvairiais namų šviesos efektais

Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai



Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas: Belaidis šviesos reguliavimas
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: A60
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Skaidrus

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,8 cm
- Svoris: 0,045 kg
- Plotis: 6 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200–6500 (RGB) K
- Šviesos spalvos kategorija: Visų spalvų
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 47 mA
- Efektyvumas: 74 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 6,3 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): G

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,8 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 470 lm
- Nominalioji galia: 6.3 W

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1421914
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169165779
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Grynas svoris: 0,09 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003267121



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.375

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com