

# PHILIPS

Filament transparent  
40 W G95 E27

LED inteligent

Bec inteligent complet color


Până la 470 de lumeni

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul  
aplicației sau al vocii



8720169165793



## Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii

Becurile LED inteligente cu filament Philips sunt făcute pentru a fi văzute – arată minunat chiar și atunci când sunt stinse. Dar așteptați până când le aprindeți! Aceste globuri luminoase transparente reglabile vă umplu camerele cu milioane de culori și nuanțe de lumină albă, de la confortabilă la rece. Bucurați-vă de aspectul clasic al becurilor cu filament incandescent retro, beneficiind în același timp de avantajele economisirii energiei oferite de tehnologia LED. Și pentru că au integrată tehnologia conectată WiZ, le puteți controla cu ușurință folosind Wi-Fi și aplicația WiZ, telecomanda sau vocea.

### Configurare ușoară

- Ușor de conectat

### Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

#### **Caracteristici inteligente**

- Automatizează-ți luminile folosind calendare
- Presetează-ți caracteristicile stării de bine

#### **Moduri de iluminat**

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

# Repere

## Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

## Controlează de oriunde

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

## Control vocal

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

## Automatizează-ți luminile folosind calendare

Automatizează-ți luminile pentru a se potrivi rutinelor tale zilnice sau săptămânale. Programează-ți lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și să rămână stinsă când nu este nevoie de ea.

## Presetează-ți caracteristicile stării de bine

Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te înviiorezi și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

## Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare

Alege dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa ta. Bucură-te de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică îți luminează mediul de viață

## Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă:  
Reglarea wireless a intensității
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: G95
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Transparent

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 14,2 cm
- Greutate: 0,065 kg
- Lățime: 9,5 cm

**Rezistență**

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

**Caracteristicile fotometrice**

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-6500 (RGB) K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee

**Diverse**

- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 47 mA
- Eficacitate: 74 lm/W

**Informații ambalaj**

- EAN: 8720169165793
- EOC: 872016916579300
- Titlu produs: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 6,3 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): G

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Lungime: 14,2 cm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 6.3 W

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1421916
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8720169165793
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,14 kg
- Înălțime: 18,5 cm
- Lungime: 10,5 cm
- Lățime: 10,5 cm
- Număr material (12NC): 929003267221



Data apariției: 2024-02-04  
Versiune: 0.375

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)