

PHILIPS

Lemputė, 8,5 W (= 60 W) A60 E27

Išmanusis šviesos diodas

Visų spalvų

Plastikas

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite programėle arba balsu



8720169170933



Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Mėgaukitės patogumu kasdien su išmaniaja WiZ LED A60 lempute. Lemputė šviečia švelnia balta spalva, kurią galima pritemdyti iki norimo apšvietimo lygio per programėlę arba balsu. Galite nustatyti grafiką, kad šviesos įsijungtų ir išsijungtų pagal jūsų dienos ar savaitės įpročius, ir prieikite prie apšvietimo valdymo nuotoliniu būdu. „WiZ“ lempos prijungiamos prie jūsų esamo „Wi-Fi“ tinklo, jokios papildomos įrangos nereikia.

Paprasta nustatyti

- Lengva nustatyti išmaniojo apšvietimo funkcijas

Išmanusis valdymas

- Valdykite bet kur naudodami išmanųjį telefoną.

Išmaniosios savybės

- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos
- Nustatykite šviestuvus pagal savo grafiką

Apšvietimo režimai

- „Customize Scenes“ su iš anksto nustatytais dinaminės šviesos režimais.

Ypatybės

Momentinis nustatymas



Naudokitės išmaniųjų funkcijų teikiamais privalumais akimirksniu, tiesiog prijungę „WiZ“ šviestuvą prie „Wi-Fi“ tinklo. Lengvai valdykite apšvietimą, kai esate toli nuo namų, nustatydami, kad šviestuvai įsijungtų ir išsijungtų automatiškai. Nereikia papildomos techninės įrangos, tokios kaip centras ar tinklo sietuvas!

Valdykite būdami bet kur

Su išmaniuoju telefonu savo prietaisus valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami išjungėte visus prietaisus. „WiZ“ programėlė veikia su „iOS“ ir su „Android“.

Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos



Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgautės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leis atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

Šviestuvo automatizavimo grafikas



Automatizuokite savo išmaniuosius šviestuvus pagal savo kasdienį ar kas savaitinį režimą. Suplanuokite, kad šviestuvai įsijungtų ryte arba prieš parvykstant namo, ir išjunkite juos, kai jie nėra būtini, kad taupytumėte elektrą.

Pritaikomos scenos

Derinkite įvairias spalvas ir baltą šviesą, sukurdami geriausią foninį apšvietimą kiekvienai akimirkai. Išsaugokite nustatymus ir bet kada juos įjunkite pakartotinai per programėlę, su „WiZmote“ arba balso komandomis.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas:
Belaidis šviesos reguliavimas
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: A60
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis

Lemputės matmenys

- Aukštis: 12,2 cm
- Svoris: 0,065 kg
- Plotis: 6 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 25 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000 val.
- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200-6500 (RGB) K
- Šviesos spalvos kategorija: Visų spalvų
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 65 mA
- Efektyvumas: 94 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169170933
- EOC: 872016917093300
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 8,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 12,2 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 25 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 806 lm
- Nominalioji galia: 8.5 W

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1421109
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169170933
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Grynasis svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003601021



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.265

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com