

PHILIPS

Đèn âm trần


Chức năng

Magneos DL262

trắng



8720169174245



Đèn âm trần LED vững chắc bền bỉ theo thời gian

Đèn LED âm trần mỏng Philips mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu sáng thông thường. Sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn phù hợp với trần nhà thấp, tạo nên bầu không khí trang nhã ở mọi nơi trong nhà. Ánh sáng êm dịu mang đến sự thoải mái cho đôi mắt bạn.

Dễ trải nghiệm

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

Hiệu ứng ánh sáng

- Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Những nét chính

Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

Với khả năng phân bố ánh sáng đồng
đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn

này để thực sự làm sáng bừng căn
phòng của bạn.

Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ
sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Tròn

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: nhựa

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/
ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều
chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều
khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
- Đèn trang trí giữa bàn: Có

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: 6
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ
sáng: <2

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
- Phong cách: Chức năng
- Loại bóng: Khác

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 100 mA
- Hiệu quả: 80 lm/W

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,24 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 15 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 15 cm
- Chiều cao: 1,8 cm
- Chiều dài: 17 cm
- Khoảng cách hồ: 4,8 cm
- Chiều rộng: 17 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 170 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn:
960
- Màu ánh sáng: 3000
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 12
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169174245
- Khối lượng tịnh: 0,24 kg
- Tổng trọng lượng: 0,42 kg
- Chiều cao: 21 cm
- Chiều dài: 2,5 cm
- Chiều rộng: 17,5 cm
- Số vật liệu (12NC): 929003284401



Ngày phát hành:
2023-09-26
Phiên bản: 0.85

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com