

PHILIPS

Zabudované
bodové svetidlo

Vstavané bodové svetidlo
LED

Bracia

Biela

Bodové svetidlo



8720169174740



Štýlové LED bodové svetlá jasne osvetlia každú miestnosť vašej domácnosti

Rad LED bodových svetiel Bracia je určený na osvetlenie domácnosti teplým bielym svetlom. Nadčasové vyhotovenie a kvalita spoločnosti Philips predstavujú dokonalé riešenie, ktoré vydrží veľa rokov. Nastaviteľná hlava a široký uhol vyžarovania zaistia veľkorysé osvetlenie každej miestnosti, či už ide o obývaciu izbu alebo o chodbu. Bodové svetlá Bracia sa dokonale hodia aj na osvetlenie kuchynských pracovných plôch alebo iných miest, kde potrebujete dostatok žiarivého svetla.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora až 80 % energie
- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Prvotriedna kvalita

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Špeciálne vlastnosti

- Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Svetlo vysokej kvality

- EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Hlavné prvky

Nastavitelná bodová hlavica

Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svetidla.

Úspora až 80 % energie

LED svetelné zdroje ušetria až 80 % energie oproti tradičnému osvetleniu pri rovnakom svetelnom výkone. Kúpou LED svetidla Philips začnete šetriť peniaze ihneď. Každý svetelný zdroj, ktorý nahradíte LED svetelným zdrojom, znamená okamžité zníženie účtu za elektrinu.

Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Spoľahlivé, vysokokvalitné LED svetidlo vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a v domácnosti si vytvoríte dokonalé svetelné prostredie.

5-ročná záruka na systém LED

Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Tento bodový svetelný zdroj je zhotovený z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý bude skrášľovať a osvetľovať vašu domácnosť mnohé roky.

Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Výberom tohto svetidla s harmonickým vyžarovaním svetla skutočne vyžarovanie svetla rovnomerne osvetľíte svoje miestnosti.

EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Nekvalitné osvetlenie môže namáhať oči. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je veľmi dôležité, aby ste mali správne osvetlenú domácnosť. Naše výrobky spĺňajú najprísnejšie skúšobné kritériá, vrátane blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a efektov tlmenia, a spĺňajú preto požiadavky normy EyeComfort. LED svetidlá Philips nielen vyžarujú príjemné svetlo, ale zároveň si tieto charakteristiky uchovávajú po celú dobu životnosti. Dokážu zaistiť svetlo nemennej kvality, intenzity a farby viac než desať rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Upevnenie click!FIX: áno
- Integrované LED: áno
- Teplé biele svetlo: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Kuchyňa, Domáca kancelária, Vstupná hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 47 mA
- Účinnosť: 100 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,22 kg
- Výška: 12,5 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Šírka: 9 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 25 000 h
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 550
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169174740
- Netto hmotnosť: 0,22 kg
- Brutto hmotnosť: 0,28 kg
- Výška: 12 cm
- Dĺžka: 9,6 cm
- Šírka: 9,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003298601



Dátum vydania:
2024-02-09
Verzia: 0.242

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com