

# PHILIPS

Žárovka

LED

4–60 W

E27

Teplá bílá



8720169187696



## Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Žárovky Philips LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

### Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

### Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
- Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

# Přednosti

## Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé.

Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

## Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

## Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Díky životnosti až 50 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 50 let.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Matná
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Sklo

## Rozměry zářivky

- Výška: 10,4 cm
- Šířka: 6 cm

## Design a provedení

- Materiál: Sklo

## Odolnost

- Nominální životnost: 50 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 840 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Účinnost: 210 lm/W

## Informace o balení

- EAN: 8720169187696
- EOC: 872016918769600
- Název produktu: LED CLA 60W A60 E27 2700K FR UE SRT4

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: AC 220–240 V
- Příkon: 4 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): A

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,4 cm

## Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 1442611

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169187696
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003623701



Datum vydání: 2024-02-01  
Verze: 0.241

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)