

PHILIPS

Kerte og Krone

LED

2,3–40 W

E14

Varm hvid



8720169188136



Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

Philips LED kerte pærer giver en generel belysningsløsning til daglige indendørs aktiviteter. Du sparer straks på energiomkostningerne og reducerer antallet af udskiftninger af pærer uden at gå på kompromis med kvaliteten af din belysning.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en bæredygtig løsning

- Bedre for tegnebogen og planeten
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Vigtigste nyheder

Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Sparer op til 90 % energi

LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 11,1 cm
- Bredde: 3,5 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Normeret levetid: 50.000 t
- Antal tændingscykluser: 50.000

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 485 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 210 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169188136
- EOC: 872016918813600
- Produktets titel: LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220–240 V
- Wattforbrug: 2,3 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærke (EEL): A

Produktmål og -vægt

- Længde: 11,1 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1443705

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169188136
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,03 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003625901



Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.246

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com