

PHILIPS


Spuldze

LED

7–40 W

E27

Liesma



8720169191273



Radīts, lai būtu redzams

Jaunā Deco kolekcija ar tās skaisto minimālistisko apgaismojumu jūsu mājoklī ienesīs perfektu (siltas) baltu gaismu sajaukumu.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes – kalpo līdz 15 gadus ilgi
- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā

- Retro stila LED

Izceltie produkti

Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

**Nominālais vidējais kalpošanas laiks
15 000 stundas**



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

Vintage (2000 K un 2200 K)

Iedomājieties retro stila tradicionālo apgaismojumu ar LED priekšrocībām. Izmantojot Philips Vintage LED kvēldiega spuldzes, iegūsiet iecienīto klasisko izskatu un vēlamo energoefektivitāti. Vecmodīga izskata kvēlspuldzēm piešķir tradicionālu krāsu un dzintara mirdzumu. Dzidra dzintarkrāsas stikla spuldze, pamatne ar misiņa izskata apdari un retro stila LED kvēldiegs mājas dekoratīvajam apgaismojumam piešķirs senatnīgu noskaņu. Sarežģīts spirāles izskata kvēldiegs radīs mājīgu un siltu gaisotni.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Dzeltena

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Platums: 6 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 1800 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 818 | CCT of 1800K

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 67 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169191273
- EOC: 872016919127300
- Produkta nosaukums: LED A60 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 230 V
- Jauda: 7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169191273
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003627801



Izlaides datums:
2024-02-04
Versija: 0.247

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com