

PHILIPS

3× 60W žárovka
A60 E27

Smart LED

Chytrá žárovka s kompletním
spektrém barev

Až 806 lumenů

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem



8720169204423



Chytré osvětlení pro každodenní činnosti

Žárovky LED Philips představují způsob, jak jednoduše vybrat barvy, které se hodí zamýšlenému použití. Jsou zkonstruované tak, aby vydávaly nádherné světlo, výjimečně dlouho vydrží a přináší okamžitě významné úspory energie. Tato žárovky se pyšní jednoduchým a současně elegantním provedením a představují ideální náhradu běžných žárovek.

Jednoduché nastavení

- Stačí zapojit a spustit

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládejte světla hlasem

Chytré funkce

- Přednastavené funkce pro lepší pohodu
- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Světelné režimy

- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Přednosti

Stačí zapojit a spustit



WiZ funguje s vaším stávajícím Wi-Fi routerem, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli



Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Ovládejte světla hlasem




Svá světla můžete ovládat pouhým hlasem. Stačí je integrovat se službami Google a Alexa nebo přidat do Siri Shortcuts.

Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají nejvhodnější osvětlení pro vaše cirkadiánní rytmy v průběhu dne. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na měkké teplé světlo, které přispěje k uvolnění a lepšímu spánku.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů



Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Milióny barev a dynamické světelné režimy



Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení ožíví vaše prostředí.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Bezdrátové ovládání stmívání
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A60
- Patice: E27
- Technologie: Smart Wi-Fi
- Typ skla: Matná

Rozměry zářivky

- Výška: 12,2 cm
- Hmotnost: 0,195 kg
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 25 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba náběhu: <0,5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 65 mA
- Účinnost: 94 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Název produktu: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 8,5 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 12,2 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 25 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Jmenovitý výkon: 8.5 W

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Referenční měření toku: Sphere

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169204423
- Čistá hmotnost: 0,2 kg
- Hrubá hmotnost: 0,32 kg
- Výška: 15,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 18 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003601036



Datum vydání: 2024-02-01
Verze: 0.314

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com