

# PHILIPS

Лампа тип „Спот“ 50 W  
PAR16 GU10 x3

Светодиодно осветление  
Smart

Интелигентна бяла лампа с  
възможност за настройване на  
нюанс

До 345 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение  
или с глас



8720169210370



## Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Получете разпръсната интелигентна мека или студена бяла светлина с възможност за настройване на нюанс за стандартните вдлъбнати осветителни тела или прожектори с интелигентната светодиодна лампа Philips GU10. Тази лампа е свързана с WiZ. Използвайте със съществуващата ви Wi-Fi мрежа, за да управлявате с приложението WiZ или с гласа си.

### Лесна настройка

- Лесно включване и възпроизвеждане. Работи със съществуващата Ви Wi-Fi мрежа.

### Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде
- Управлявайте с глас вместо с ръце

### Интелигентни функции

- Интелигентно регулиране на осветлението чрез приложение, гласово управление или чрез димер
- Предварително зададени функции за благосъстояние
- Автоматизиране на осветлението с графици

8720169210370

**Светлинни режими**

- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

# Акценти

## Лесно включване и стартиране

WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

## Управление от всяка точка



Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

## Управлявайте с глас вместо с ръце



Управлявайте светлините си само със звука на гласа си, просто активирайте интеграцията с Google, Alexa или добавете към вашите преки пътища за Siri.


## Интелигентно димиране

Димирайте осветлението до желаното ниво на яркост чрез смартфон, WiZmote или глас. Няма нужда да инсталирате скъп димер.

## Предварително зададени функции за благосъстояние

Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

## Автоматизиране на осветлението с графици



Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

## С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Подходящи за димиране: Безжично димиране
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: PAR16
- Контакт: GU10
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Матирана

## Размери на лампата

- Височина: 5,8 cm
- Тегло: 0,15 kg
- Ширина: 5 cm

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Номинален живот: 15 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 90
- Цветна температура: 2700–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

## Разни

- EyeComfort: Да

## Други характеристики

- Ток през лампата: 40 mA
- Ефикасност: 73 lm/W

## Информация за опаковката

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Заглавие на продукта: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220–240 V
- Мощност: 4,7 W
- Еквивалент във ватове: 50 W

## Размери и тегло на продукта

- Дължина: 5,8 cm

## Обявени стойности

- Обявен ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Номинален полезен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 345 lm
- Обявен пиков интензитет: 550 cd
- Обявена мощност: 4.7 W

## Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Справка за измерване на поток: Narrow Cone

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169210370
- Нето тегло: 0,45 kg
- Брутно тегло: 0,55 kg
- Височина: 14,4 cm
- Дължина: 7,1 cm
- Ширина: 18,5 cm
- Номер на материала (12NC): 929002448336



Дата на издаване:  
2024-02-01  
Версия: 0.312

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.