

PHILIPS

Interiérové aj exteriérové
nástené svetidlo
Dymera

Hue White and color
ambiance

Biele a farebné svetlo

Ovládajte samostatne každé
svetlo

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom

Pripojením zariadenia Hue
Bridge získate ďalšie funkcie



8720169234505



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Nástenné svetidlo Dymera je navrhnuté na použitie v interiéri aj exteriéri. Dá sa individuálne nastavovať, aby svietilo na zvolenú stenu ľubovoľnou z miliónov farieb, nahor aj nadol. Toto svetidlo je funkčné a aj štýlové. Jeho decentné dizajnové vyhotovenie splynie s výzdobou okolia a vnáša do akéhokoľvek priestoru vo vašej domácnosti, vonku aj vnútri, nádych sofistikovanosti.

Neobmedzené možnosti

- Vyzdobte svoj domov na sviatky svetlom
- Unikátne architektonické svetelné tvary

Jednoduché ovládanie a pohodlie

- Majte veci pod kontrolou

Špeciálne určené do exteriéru

- Odolné voči poveternostným vplyvom (IP44)

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru

Pridajte zariadenie Hue Bridge a zistite, čo vonkajšie inteligentné svetidlo dokáže

- Pridajte zariadenie Hue Bridge a zistite, čo vonkajšie inteligentné svetidlo dokáže

Hlavné prvky

Vy zdobte svoj domov na sviatky svetlom



Tu sa začína sviatočná nálada – vďaka inteligentnému osvetleniu! Pomocou svetiel Philips Hue navodte vo svojej domácnosti slávnostnú atmosféru: na Vianoce použite žiarivé červené a zelené svetlá a na jar jemné pastelové farby. Môžete dokonca vytvoriť tajomnú fialovú žiaru, ktorá cez Halloween premení váš dom na ten najstrašidelnejší.

Unikátne architektonické svetelné tvary



Vytvorte architektonický ústredný bod pomocou vonkajších svietidiel, ktoré ponúkajú veľmi ostré svetelné efekty trojuholníkového tvaru na múroch a iných povrchoch.

Majte veci pod kontrolou



Pripojte svetlá Philips Hue k zariadeniu Bridge a začnite objavovať nekonečné možnosti. Pomocou aplikácie Philips Hue ovládajte svetlá cez smartfón alebo tablet, prípadne pridajte k svojmu systému interiérové spínače na zmenu osvetlenia. Nastavte časovače, upozornenia, budíky a ďalšie funkcie, aby ste si mohli naplno vychutnať možnosti, ktoré ponúkajú svetlá Philips Hue. Systém Philips Hue podporuje používanie asistenta Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a umožňuje ovládať svetlá pomocou hlasu.

Odolné voči poveternostným vplyvom (IP44)



Toto vonkajšie svietidlo Philips Hue je navrhnuté špeciálne na použitie vo vonkajšom prostredí a bolo podrobené náročným testom, aby sa zaistila jeho výkonnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode vo všetkých smeroch. Tento produkt je najbežnejší a najvhodnejší na všeobecné využitie v exteriéri.

Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru



Zmeňte svoju domácnosť pomocou 16 miliónov farieb a pri každej udalosti sa vám okamžite podarí navodiť tú správnu atmosféru. Jedným dotykom tlačidla sa môžete veselo naladiť na večierok, premeniť obývačku na kino, rozjasniť interiér domácnosti farebnými akcentmi a urobiť množstvo iných vecí.

Pridajte zariadenie Hue Bridge a zistíte, čo vonkajšie inteligentné svietidlo dokáže



Ak chcete používať svietidlá Philips Hue v exteriéri, budete potrebovať zariadenie Hue Bridge. To im sprístupní širokú škálu funkcií inteligentného osvetlenia. Ovládajte svoje svetlá odkiaľkoľvek hlasom, automatizujte ich, sťahujte automatické aktualizácie – a hlavne si v exteriéri svoju zbierku inteligentného osvetlenia ďalej rozširujte.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Atmosféra, Záhrada a terasa, Obývačka a spálňa
- Typ: Nástenné svietidlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Výška: 9,4 cm
- Dĺžka: 23 cm
- Šírka: 16 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný tok pri 4 000 K: 1 020 lm
- Životnosť až: 25 000 h
- Farba svetla: 2 000 – 6 500 Hue
White Color Ambiance
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Počet žiaroviek: 2
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 10.2
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný profesionálnym technikom
- Možnosť výmeny predradníkov: Ovládací predradník vymeniteľný profesionálnym technikom
- Svetelný tok pri 2 700 K: 970 lm

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169234505
- Netto hmotnosť: 1,72 kg
- Brutto hmotnosť: 2 kg
- Výška: 140 mm
- Dĺžka: 209 mm
- Šírka: 292 mm
- Číslo materiálu (12NC): 929003665001



Dátum vydania:
2024-02-13
Verzia: 0.331

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com