

PHILIPS

Lamppu
(himmennettävä)

LED

4–60 W

E27

Lämpimän valkoinen

Himmennys

8720169248724



Kirkas ja laadukas LED- valaistus

Philipsin LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen kotiin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo

johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Säästää energiaa jopa 90 %

LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 90 % energiaa verrattuna vakiopolttimoihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuotta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Läpinäkyvä
- Lampun pinta: Kirkas
- Lampun materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 12,3 cm
- Leveys: 6 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 2700 K
- Valovirta: 840 lm
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 210 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169248724
- Tilauskoodi: 872016924872400
- Tuotteen nimi: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.85
- Jännite: AC 220–240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12,3 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1618549

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169248724
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 15,2 cm
- Pituus: 7,5 cm
- Leveys: 7,5 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003691501



Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.249

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com