

PHILIPS

Lyskilde (kan dimmes)

LED

4–60 W

E27

Varmhvit

Dimming

8720169248724



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

En Philips-LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Høydepunkter

Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Med en levetid på opptil 50 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene ofte, og nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 12,3 cm
- Bredde: 6 cm

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 50 000

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 840 lm
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Informasjon

- EAN: 8720169248724
- EL nr: 872016924872400
- Produkttittel: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.85
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke: 4 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A

Produktets mål og vekt

- Lengde: 12,3 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1618549

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169248724
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 15,2 cm
- Lengde: 7,5 cm
- Bredde: 7,5 cm
- Materialenummer (12NC): 929003691501



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.249

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com