

# PHILIPS

Stabförmiger Röhre Ja –  
Kompatibilität des  
Vorschaltgeräts prüfen

LED

16,5 W-28 W

G5

Weiß



8720169254565



## Robuste LED- Aufgabenbeleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Die Umrüstung auf Philips LED-Röhren ist ein einfacher und schneller Weg, um Deine alten Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED-Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre eignet sich ideal für Orte, die viel Licht benötigen.

### Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Kein Brummen Summen

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Enthält kein Quecksilber
- Energieeinsparung von bis zu 80 %

# Besonderheiten

## Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit

LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

### TLED Kein Brummen/Summen

Beim Betrieb mit einem fluoreszierenden Vorschaltgerät oder bei Umgehung des Vorschaltgeräts (MainsFit App) erzeugen Philips LED-Röhren keine übermäßig lauten Geräusche.

## Enthält kein Quecksilber Energieeinsparung von bis zu 80 %



Erziele mit LEDs Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Mehr als 80 Prozent Energieeinsparung sind durch die Umrüstung Deiner Glühbirnen oder Halogenlampen möglich

# Daten

## Lampeneigenschaften

- dimmbar: Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: T5
- Sockel: G5
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 116,3 cm
- Breite: 1,9 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 35.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 200 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 2300 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 139 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169254565
- Artikelnr.: 872016925456500
- Produkttitel: LED T5 HF 1200mm 16.5W G5 WH HE 1CT/4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.92
- Spannung: 70-120 V
- Wattleistung: 16,5 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): E

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 116,3 cm

### Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Frequenz: 30K-100K Hz
- EPREL Registrierungsnummer:  
1384134



Ausstellungsdatum:  
2024-01-18  
Version: 0.167

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.