

PHILIPS

Kültéri lámpatestek

Kültéri lámpatestek

Yarixa

Fekete

Napelemes falilámpa



8720169265448



Hosszú élettartamú napelemes kerti lámpa, minden évszakra

A Philips Yarixa falilámpa megbízható, hosszabb ideig működő napelemes lámpa, amely csökkenti az energiafelhasználást és támogatja a fenntarthatóságot.

Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED-es lámpa

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők

- Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében

Fénypontok

Nincs szükség kábelezésre

Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

Hosszú élettartam – akár 15 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Kiváló minőségű LED-es lámpa

Ezek a LED-es lámpák a Philips által kifejlesztett egyedülálló technológiát használják. Azonnal bekapcsolnak, és optimális fényáramot biztosítanak, amely kiemeli a kert élénk színeit.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Mozgásérzékelő, a kényelem és biztonság érdekében



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény fogadja, vagy tudatja Önnel, ha valaki az Ön kertjében jár.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Szórt fényhatás: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Mozgásérzékelő: Igen
- Prémium minőségű anyag: Igen
- Napenergia: Igen
- Színhőmérsékletet változtató szabályozható fény: Nem
- Meleg fehér fény: Igen
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,432 kg
- Magasság: 13,2 cm
- Hosszúság: 14,4 cm
- Szélesség: 11,3 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 250/25
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 4 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: nem alkalmazható
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 2.2 W

- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169265448
- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Bruttó tömeg: 0,54 kg
- Magasság: 14,5 cm
- Hosszúság: 13 cm
- Szélesség: 15,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929003364201



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.178

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com