

# PHILIPS

Corpuri de iluminat  
pentru exterior

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

Enkara

Negru

Lampă solară pentru numărul  
casei



8720169265462



## Lampă de grădină alimentată cu energie solară, durabilă, potrivită pentru toate anotimpurile

Lampa Philips Enkara pentru numărul casei este o lampă solară fiabilă, mai rezistentă, care reduce consumul de energie și susține sustenabilitatea.

### Instalare simplă

- Nu este necesară cablarea

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 15.000 ore

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

# Repere

## Nu este necesară cablarea

Această lampă este alimentată în întregime de energie solară. Nu este nevoie de cabluri, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ușor de poziționat și repositionat oriunde în grădina dvs. sau în altă zonă exterioară.

## Durată de viață mare, de până la 15.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 15.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Lampă LED de înaltă calitate

Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Efect de lumină difuză: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Material de calitate premium: Da
- Energie solară: Da
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu
- Lumină caldă albă: Da
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,364 kg
- Înălțime: 23 cm
- Lungime: 18 cm
- Lățime: 6 cm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 17
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: 4 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: nu se aplică
- Putere maximă a becului de înlocuire: 0.2 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa III

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8720169265462
- Greutate netă: 0,36 kg
- Greutate brută: 0,48 kg
- Înălțime: 24 cm
- Lungime: 6,8 cm
- Lățime: 19 cm
- Număr material (12NC): 929003364301



Data apariției: 2024-02-07  
Versiune: 0.176

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)