

PHILIPS

Zunanja svetila

Zunanja svetila

Fresco

Črna

Reflektor



8720169266858



Preprosto usmerite visokokakovostno svetilko LED, kamor koli želite

Vgradni reflektor Philips Fresco oddaja čudovito svetlobo LED, ki prikaže elemente vrta v najboljši luči ali učinkovito osvetli temne koticke. Izdelan je iz vzdržljivega nerjavnega jekla, nastavljiva glava pa omogoča usmerjanje svetlobnega snopa.

Enostavna uporaba

- Nastavljiva glava reflektorja

Napredna LED-osvetlitev

- Visokokakovostna svetloba LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

Zasnovo za uporabo na prostem

- IP23 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Visokokakovostna svetloba LED

Sijalka LED v tej svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti takoj in zagotavlja optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Visokokakovosten material z dolgo življenjsko dobo

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

IP23 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP23 pomeni, da je zasnovana za zaščito pred pršenjem vode in popolna izbira za osvetlitev verande ali terase.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Nerjaveče jeklo

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Topla bela svetloba: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,16 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 8.0 cm
- Širina odprtine za izrez: 8.0 cm
- Višina: 11 cm
- Dolžina: 10 cm
- Dolžina vgradnega dela: 11 cm
- Širina: 10 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 355
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: 220–240 V
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: G
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Največja moč nadomestne sijalke: 4.6 W
- Koda IP: IP23

- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169266858
- Neto teža: 0,16 kg
- Bruto teža: 0,28 kg
- Višina: 10 cm
- Dolžina: 9 cm
- Širina: 10 cm
- Številka materiala (12NC): 929003363501



Datum izdaje: 2024-02-07
Različica: 0.210

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com