

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED-valaisin

120 cm

4 000 K:n luonnollisen
valkoinen valo

3 400 lm

Valkoinen viimeistely

8720169502703



Ammattitasoista laatua projektiisi

Vesitiiviitä (säänkestäviä) ja kestäviä LED-valaisimia teolliseen käyttöön, nyt myös valkoisella rungolla. ProjectLine waterproof-valaisin on kestävä (IK06) ja suojattu pölyltä ja roiskavalta vedeltä mistä tahansa suunnasta (IP65). Voidaan asentaa seinälle (vaakasuunnassa), katolle ja ripustusasentaa käyttökohteisiin. Sopii ihanteellisesti yleisvalaistukseen (työvalaistukseen), varastotiloihin, autotalleihin ja kellareihin, ja se tuottaa lämpimän valkoisen valon.

Ympäristöystävällinen valinta

- Energiansäästö alkaa, kun sytytät valot

Korkealaatuiseen valaistukseen

- Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Kohokohdat

Energiaa säästävä

Kaikki Philipsin energiansäästälamput pienentävät sähkölaskua heti, kun painat kytkintä. Ne käyttävät elinkaarensa aikana vähemmän kilowatteja, joten säästät selvää rahaa. Energiansäästö vaihtelee lampun tyyppin ja tekniikan mukaan.

Luotettavaa laatua

Philips pitää lamppujen suorituskykyä koskevan lupauksensa. Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan valovirrasta, käyttöiästä ja vastaavuudesta hehkulampun tehoon.

Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöiän jopa 35 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Kotelon väri: Valkoinen
- Rungon materiaali: Polykarbonaatti
- Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali
- Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti

Kestävyys

- Käyttölämpötila-alue: -20...+35 °C

Ympäristöystävällisyys

- Kestävän kehityksen profiili: -

Takuu

- Takuu aika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): >80
- Valonlähteen keilakulma: -
- Valovirran toleranssi: +/-10%
- Värikoodi: 840 neutraali valkoinen
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Vastaava värilämpötila (nim.): 4000
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Valonlähde vaihdettavissa: Ei
- Valaisimen valokeilan hajautus: 120°
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 100 lm/W
- Valovirta: 3 400 lm
- Enimmäishimmennystaso: Ei sovellettavissa
- Optiikan materiaali: Polykarbonaatti
- Optiikan tyyppi: Keilakulma 120°
- Heijastimen materiaali: Polykarbonaatti
- Kyllästetty punainen (R9): <50
- Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 1,6
- Häikäisyindeksi: 27

Muut ominaisuudet

- ENEC-merkintä: ENEC-merkki
- CE-merkintä: CE-merkintä
- Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä
- Fotobiologisen riskin erittely: 0,2 m

Teho

- Tulojännite: 220–240
- Kytkenävirtasäys: 4,5 A
- Kytkenäaika: 0,105 ms
- Tehokerroin (murtoluku): 0.9

Tehonkulutus

- Keskimääräinen CLO-energiankulutus: – W
- Alkuperäinen CLO-energiankulutus: – W
- Virrankulutus: 34 W
- Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 44,5 mm
- Kokonaispituus: 1 198 mm
- Kokonaisleveys: 35,5 mm

Tekniset tiedot

- Kaapeli: Kaapeli 0,3 m ilman pistoketta
- Liitäntä: Liitinyksikkö 2-napainen
- Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 35 000 tunnin käyttöiän aikana: 7,5 %
- Ohjausliittymä: –
- Himmennettävä: Ei
- Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja: Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
- Liitäntälaite mukana: Kyllä
- Kiinnitysmateriaali: –
- Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
- Suojausluokan koodi: IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta
- Viivatiheys: 50 or 60
- Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*: –
- Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*: 65
- Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*: –
- Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*: –
- Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK06 | 1 J
- Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö
- Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B: 100
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka II
- Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169502703
- Nettopaino: 0,29 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 4,6 cm
- Pituus: 126 cm
- Leveys: 3,8 cm
- Tuotekoodi (12NC): 911401829085



Julkaisupäivä: 2024-02-04
Versio: 0.206

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com