

PHILIPS

Projectline lamper


LED lampe

Vælg 1 temperatur ved hjælp af din vægkontakt – 3.000 K/ 6.500 K/4.000 K

Nem at installere med stikket, brug standard farvetemperatur: 3.000 K

90 cm

Kan tilsluttes op til 8 lamper



8720169510388



Professionel kvalitet til dit projekt

Energieffektive LED lamper, professionelle LED'er med forskellige anvendelsesmuligheder. ProjectLine lamper understøtter energibesparefunktion og har en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Vores nye generation af lamper gør det nu muligt at vælge den mest behagelige farvetemperatur fra de tre foruddefinerede scener i overensstemmelse med dit foretrukne tidspunkt på dagen. Lamperne er velegnet til væg- (vandret) og loftsmontering.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 30.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 30.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 30.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve på armaturhus: Hvid RAL 9003
- Materiale for lampehus: Polykarbonat
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat

Holdbarhed

- Omgivende temperaturområde: -20 til +40 °C

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): >80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 3000/4000/6500
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000, 4000, 6500
- Indledende kromaticitet: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Lampens lysstrålespedning: 120°
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 120 lm/W
- Lysstrøm: 1.120 lm
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Spredningsvinkel på 120°
- Mættet rød (R9): <50
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN: 25

Andre egenskaber

- CE-mærke: CE-mærke
- Fotobiologisk sikkerhed: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobiologisk risikospecifikation: 0,2 m
- EU RoHS-godkendt: Ja

Effekt

- Indgangsspænding: 220 til 240
- Startstrøm: 5,69 A
- Starttid: 0,11 ms
- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbrug

- Strømforbrug: 9,6 W
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 32 mm
- Samlet længde: 885 mm
- Samlet bredde: 20 mm

Tekniske specifikationer

- Kabel: -
- Tilslutning: Stikkontakt
- Fejlandel af betjeningsselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 7,5 %
- Dæmpbar: Nej
- Driver inkluderet: Ja
- Fikseringsmateriale: -
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådtest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20 | Fingerbeskyttelse
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 35000 timer: 70
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK02 | 0,2 J, standard
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter på MCB af 16 A type B: 145
- Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169510388
- Nettovægt: 0,21 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Højde: 3,2 cm
- Længde: 113,5 cm
- Bredde: 4 cm
- Materialenummer (12NC): 911401843085



Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.192

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com