

PHILIPS

Lámpara lineal
halógena


Halógeno

48 W (60 W)

R7s

Blanco cálido

Regulable



8727900920925



Luz natural brillante

Las bombillas lineales Philips Halogen proporcionan una luz halógena brillante y nítida. Estas bombillas halógenas se han diseñado para crear luz y sombra en casa y aumentar el interés y la intriga. Todos los productos Philips Halogen son totalmente regulables.

Calidad de luz superior

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

Destacados

Regulable

Controla el nivel de luz como necesites. Regulable con todos los reguladores, esta bombilla halógena de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

Luz brillante, contrastes bien definidos

Con la luz brillante de estas bombillas de Philips, el contraste se marca mejor, las letras se vuelven más definidas y la visibilidad mejora. La luz brillante es más relajante para tus ojos y permite un mejor enfoque.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma: Lineal
- Regulable: Sí
- Forma de la lámpara: Luz lineal no direccional
- Casquillo: R7s
- Tecnología: Halógeno

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 11 mm
- Altura: 78 mm
- Anchura: 11 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 2 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000

Características de la luz

- Aplicación: Brillo adicional, Aplicaciones especiales
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 3000 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 836 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 3000 K
- Flujo luminoso: 836 lm

Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 230 V
- Potencia: 55,0 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G
- Consumo de energía: 55 W

Valores nominales

- Vida útil especificada: 2.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 836 lm
- Potencia nominal: 55.0 W

Especificaciones técnicas

- Vida útil de las lámparas: 2.000 hora(s)
- Forma: Lineal
- Coordenada Y de cromacidad: 0,403
- Coordenada X de cromacidad: 0,44
- Número de registro EPREL: 680252
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: Sí
- Base del casquillo: R7S | R7s

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514390065
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,02 kg
- Altura: 11,5 cm
- Longitud: 2,5 cm
- Anchura: 3,4 cm
- Código 12NC: 924711244201



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.623

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com