

PHILIPS

Галогеновая
линейная лампа


Галогеновые лампы

120 Вт (150 Вт)

R7s

Теплый белый свет

Регулировка яркости



8727900920963



Яркий естественный свет

Линейные лампы Philips Halogen обеспечивают чистый и яркий галогенный свет. Эти галогенные лампы разработаны для создания эффекта игры света и тени в вашем доме — заинтересованности и интриги. Все продукты Philips Halogen оснащены полной регулировкой яркости.

Превосходное качество света

- С регулировкой яркости
- Яркий галогеновый свет обеспечивает контраст и позволяет подчеркнуть детали интерьера

Особенности

С регулировкой яркости

Регулируйте яркость светового потока благодаря диммерам галогенных ламп Philips. Создавайте любое освещение — от яркого, сияющего до теплого, уютного.

Яркий, богатый контрастами свет

Галогенные лампы Philips излучают поток яркого света, усиливая контраст и помогая привлечь внимание к объекту. Яркий свет лампы приятен для глаз и помогает сконцентрироваться.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Форма лампы: Линейная лампа рассеянного света
- Розетка: R7s
- Технология: Галогеновые лампы

Размеры лампы

- Диаметр: 11 мм
- Высота: 78 мм
- Ширина: 11 мм

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 2 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.8
- Номинальный срок службы: 2 000 часов
- количество циклов включения: 8 000

Световые характеристики

- Применение: Дополнительная яркость, Специальное применение
- ширина светового пучка: not applicable °
- индекс цветопередачи (CRI): 100
- Цветовая температура: 2900 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 2220 лм
- время запуска: 0 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Другие характеристики

- сила тока лампы: not applicable mA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 1
- напряжение: 230 Вt
- Мощность в ваттах: 120 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 150 В

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: not applicable °
- Расчетный срок службы: 2 000 часов
- расчетная световая отдача: 2110 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: not applicable cd
- расчетная мощность: 120 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8727900920963
- Масса нетто: 6,000 g
- Масса брутто: 18,000 g
- Высота: 12,000 см
- Длина: 1,800 см
- Ширина: 14,000 см
- Номер материала (12NC): 924587244220



Дата выпуска: 2021-09-23
Версия: 0.661

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com