

PHILIPS

Lighting



# Rail 3 allumages RCS750

## RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

Rail 3 allumages RCS750, Normal, Aluminium, IP30 | Protection des outils

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1.000 mm
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]
Couleur des accessoires	Aluminium
Poids net (pièce)	0,900 kg

Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
Nom de produit complet	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
Code EOC	871155938106000
Description du code local calculé B2B	RCS750100AL

## Rail 3 allumages RCS750

Code de commande	8711559381060
Code 12NC	910500188415
Code de commande local	8711559381060
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559381060

Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559381060

### Schéma dimensionnel

