



StoreSet Linear

SM504T 66S/840 PSU DA45 WH

StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Dubbelasymmetrisk optik 45°, Klar, Vit

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 45°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Varning och Säkerhet

• Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljuskällans färg	840 neutralvit
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Optiktyp	Dubbelasymmetrisk optik 45°
Driftdon ingår	Ja	Armaturens ljusfördelning	110° x 110°
Service tag	Ja	Enhetlig bländmärkning	Not applicable
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Värde trappa	Specifikation	Ingångsspänning	220–240 V
Garantitid	5 år	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusteknik		Initial CLO-energiförbrukning	- W
Ljusflöde	6 600 lm	Average CLO power consumption	- W
Mättad röd (R9)	<50	Ingående ström	20 A
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Ingåendetid	0.288 ms
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	154 lm/W	Strömförbrukning	43 W
Färgåtergivningningsindex	>80	Effektfaktor (fraktion)	0.9
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Anslutning	Skena
		Kabel	-

Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	22
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Total harmonisk distorsion	20 %

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminiumextrusion
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	1 153 mm
Total bredd	64 mm
Total höjd	74 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	74 x 64 x 1153 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Nettovikt (styck)	1,800 kg

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	10 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L80
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	-

Hållbarhetsdata

Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.
Inbäddat kolinnehåll (A1–A3)	30,2 kg CO ₂ e
Produkt med förstagångsmaterial ratio	8,36 %
Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten	37,6 %
GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet	Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet	Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh)

Produktdata


Beställningsproduktnamn	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH
Fullständigt produktnamn	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH
Full EOC	872016901233200
Beskrivning av lokal kod	7021179
Beställningsnummer	910505102214
Materialnummer (12NC)	910505102214
Lokal kod	7021179
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169012332
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169012332
Produktfamiljskod	SM504T [STORESET LINEAR]

StoreSet Linear

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102214

