



# KeyLine, en superficie y suspendida

## SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH

KeyLine, en superficie y suspendida, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

L1500 mm; H70 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Ángulo de haz asimétrico, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I

### Advertencias y seguridad

- Las luminarias KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos encarecidamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IP20, puede entrar agua en las luminarias, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad o evitar que no se produzcan fallos. En este caso la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Número de unidades de equipo	1 unidad	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	132 lm/W
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Service tag	Sí	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Escalera de valor	Óptima	Tipo de óptica	Ángulo de haz asimétrico
Periodo de garantía	5 años	Apertura de haz de luz de la luminaria	-
		Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
Datos técnicos de la luz			
Flujo luminoso	5.000 lm	Tensión de entrada	220-240 V
Rojo saturado (R9)	<50	Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Frecuencia de entrada	0/50/60 Hz

## KeyLine, en superficie y suspendida

Corriente de arranque	23,1 A
Tiempo de irrupción	0,221 ms
Consumo de energía	38 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	-
Cable	Cable de 0,75 m sin clavija
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	22
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

### Controles y regulación

Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No
Estándar regulación DALI	DALI-2™
Nivel máximo de atenuación	1%

### Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Esmerilado
Acabado del reflector	-
Longitud global	1.407 mm
Anchura global	70 mm
Altura global	70 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 70 x 1407 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Peso neto (pieza)	3,480 kg

### Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

### Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí

Certificado ENEC	Certificado ENEC
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM ≤3

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L90
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L80

### Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
Nombre completo del producto	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
Full EOC	872016961521200
Código de pedido	61521200
Código 12NC	910505103704
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169615212
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169615212
Código de gama de producto	SM350C [KeyLine]

## KeyLine, en superficie y suspendida

### Plano de dimensiones

