

PHILIPS

Lighting



GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

GreenSpace Evo Mini Wallmount ist eine nachhaltige wandmontierte Leuchte in einem schlanken, dezenten Design. Das macht die Wandhalterung zu einer idealen Wahl für Anwendungen im Gastgewerbe und im Modegeschäft. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini Wandhalter zu einer nachhaltigen Wahl. Die neuen PerfectAccent-Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden. Weitere Anpassungen von Farben und Texturen sind über Philips MyCreation möglich.

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglasses dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Nachhaltigkeitsbewertung
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	-
Betriebsgerät inklusive	Ja	
Portfolio	Best	
Garantiedauer	5 Jahre	
Lichttechnische Daten		
Lichtstrom	2,600 lm	
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

Nennlichtausbeute (Nom)	137 lm/W	Gesamte Höhe	230 mm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Gesamter Durchmesser	65 mm
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit CRI \geq 90 und Farbtemperatur 3000K	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Ausstrahlungswinkel Leuchte	29°	Nettogewicht (Stück)	0,400 kg
Unified Glare Rating CEN	Not applicable		
Betrieb und Elektrik			
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Genehmigung und Anwendung	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Einschaltstrom	4,8 A	Entflammbarkeitszeichen	-
Einschaltzeit	0,056 ms	CE-Zeichen	Ja
Systemleistung	18,9 W	ENEC-Zeichen	-
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.90	EU RoHS-konform	Ja
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 2-polig	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Kabel	-	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50		
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar	Initialkennwerte (IEC-konform)	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Lichtregelung und Dimmen			
Dimmbar	Ja	Anfängliche Farbsättigung	(0.422, 0.386) SDCM <2
Betriebsgerät	Kabelloses Interact System Ready	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
	Betriebsgerät		
Steuerungsschnittstelle	Kabellos	Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)	
Konstanter Lichtstrom	Nein	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80
Mechanik und Gehäuse			
Gehäusematerial	Polykarbonat	Produktdaten	
Reflektor-Material	Aluminium	Bestell-Produktnamen	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG
Optisches Material	Aluminium	Bestellcode	GR482
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas	Gesamtbezeichnung des Produkts	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG
Befestigungsmaterial	-	Gesamt-Produktcode	GR482
Gehäusefarbe	Grau	Bestellcode	87201698381090
Ausführung optische Abdeckung	Klar	Material-Nr. (12NC)	83810900
Gesamte Länge	90 mm	Anzahl pro Verpackung	910505104921
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	1
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	8720169838109
		EAN Umverpackung	1
			8720169838109

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung


Abmessungsskizzen



Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG
GR482

General uniform lighting - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104921

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, Dezember 12 - Änderungen vorbehalten