



Canalina standard Maxos TL5

4MX656 491 5x2.5 WH

4MX656 | MAXOS TST5, Bianco

La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dedicate per lampade TL5, dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 49 W (35 W/80 W) e 54 W (28 W). Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7 conduttori) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere. Per i sistemi a canalina a sospensione, le sezioni di canalina sono collegate tra loro mediante il connettore elettrico integrato e un robusto giunto meccanico esterno (accessorio). I sistemi a canalina montati a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un giunto interno (accessorio). Sulla parte superiore della sezione di canalina sono presenti apposite aperture a sfondare che consentono l'ingresso di cavi. La canalina è disponibile con una gamma completa di componenti intercambiabili che ottimizzano ulteriormente la flessibilità del sistema. La straordinaria stabilità delle sezioni e degli elementi di raccordo consente di mantenere interassi di sospensione compresi fra 3,4 e 5 m. Gli accessori per canaline Maxos TL-D sono adatti anche per le canaline TL5.

Canalina standard Maxos TL5

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Service tag	Si
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva e una gestione termica	1.479 mm IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Peso netto (Pezzo)	2,120 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC

Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	4MX656 491 5x2.5 WH
Nome completo prodotto	4MX656 491 5x2.5 WH
Full EOC	403073258352299
Descrizione codice locale	58352299
Codice d'ordine	58352299
Codice materiale (12NC)	910630117126
Codice locale	58352299
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732583522
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	4030732198276
Codice famiglia prodotto	4MX656 [MAXOS TST5]

Disegno tecnico

