



Maxos fusion

LL500Z BC L2300 SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	2.275 mm
Gesamte Breite	60 mm
Gesamte Höhe	8,5 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	9 x 60 x 2275 mm

Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
Zubehörfarbe	Silber
Nettogewicht (Stück)	0,180 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL500Z BC L2300 SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z BC L2300 SI
Gesamt-Produktcode	871869638355100

Maxos fusion

Bestellcode	8718696383551
Material-Nr. (12NC)	910925864237
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696383551
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8718696383551
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

