

**PHILIPS****Lighting**

# Maxos Fusion

## LL512Z CD WH

### LL512Z | Maxos fusion Acc., Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

#### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Service tag                     | Sì                  |
| Tier                            | Specifiche tecniche |
| Periodo di garanzia             | 5 anni              |
| Funzionamento e parte elettrica |                     |
| Tensione in ingresso            | - V                 |
| Frequenza di linea              | - Hz                |
| Classe di protezione IEC        | -                   |
| Meccanica e corpo               |                     |
| Materiale del corpo             | Acciaio             |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Materiale fissaggio                           | Acciaio inox          |
| Colore alloggiamento                          | Bianco                |
| Lunghezza complessiva                         | 1.137 mm              |
| Larghezza complessiva                         | 63 mm                 |
| Altezza complessiva                           | 42 mm                 |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 42 x 63 x 1137 mm     |
| Materiale                                     | Acciaio               |
| e una gestione termica                        | -                     |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0.2 J standard] |
| Colore accessori                              | Bianco                |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0.930 kg              |

# Maxos Fusion

## Approvazione e applicazione

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                | Sì  |
| Conformità a RoHS EU      | Sì  |

## Dati del prodotto

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nome prodotto ordine      | LL512Z CD WH    |
| Nome completo prodotto    | LL512Z CD WH    |
| Full EOC                  | 871869637464199 |
| Descrizione codice locale | 37464199        |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Codice d'ordine                             | 37464199                   |
| Codice materiale (12NC)                     | 910925864240               |
| Codice locale                               | 37464199                   |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696374641              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                         |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696383582              |
| Codice famiglia prodotto                    | LL512Z [Maxos fusion Acc.] |

## Disegno tecnico

